


Trục truyền động DLGF-G-40-300-PPSA

Số bộ phận: 5074738

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	300 mm
Ø pít tông	40 mm
Đệm	Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Dẫn hướng	Dẫn hướng cơ bản
Nguyên tắc Takeaway	hình thức phù hợp (Khe)
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Chiều dài đệm	12.9 mm
Lực tối đa Fy	0 N
Lực tối đa -Fz (về phía bộ truyền động)	662 N
Lực tối đa +Fz (cách xa bộ truyền động)	456 N
Thời điểm tối đa Mx	7.7 Nm
Max. Moment My	37.6 Nm
Mô-men tối đa Mz	11.2 Nm
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	754 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	754 N
Khối lượng di chuyển	450 g
trọng lượng sản phẩm	5655 g
kết nối thay thế	xem bản vẽ sản phẩm
Kiểu gắn	Gắn trực tiếp qua lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén	G1/4

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa đồng
Vật liệu phủ	Nhôm đúc, trắng
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm, anot hóa