

# Kết nối bus FBA-2-M12-5POL

Số bộ phận: 525632

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
trọng lượng sản phẩm	28 g
Cổng nối điện	9 chân / 5 chân Ổ cắm thẳng / phích cắm và ổ cắm Sub-D / M12x1
Dải điện áp hoạt động DC	24 V
Khả năng tải điện	4 A
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng