


# Van khí dạng nút nhấn VHEF-PTCZ-M32-M-G18

Số bộ phận: 5299706

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Van 3/2 một coil, đóng/mở
Kiểu vận hành	thủ công
Chiều rộng lắp đặt	20 mm
Lưu lượng định mức thông thường	750 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	5.6 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Lưu ý áp dụng	kích hoạt chỉ bằng tay
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
kiểm soát cung cấp không khí	bên ngoài
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Xếp chồng	Xếp chồng không
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar 43.5 psi...145 psi
Tần số chuyển mạch tối đa	0.5 Hz
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	24.5 N

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	168 g
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp bảng điều khiển phía trước với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	M5
Cổng nối khí điều khiển 12	M5
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa