


# Bộ lọc tinh LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A

Số bộ phận: 532830

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	D
Kích thước	Mini
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	1 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Khí trơ
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	900 l/min
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	350 l/min
Hiệu quả lọc	99.99 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	43 cm <sup>3</sup>
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	1.5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Hiển thị áp suất chênh lệch	Màn hình quang học
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	834 g