


Đầu nối ren khí QB-1/8-3/16-U-M

Số bộ phận: 533215

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Chiều rộng định mức | 0,118 in |
| Loại đệm kín trên ngỗng vận vít | Lớp bọc |
| Thiết kế | dạng thẳng |
| Kích cỡ gói | 10 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Phân loại hàng hải | xem chứng nhận |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 420 oz |
| Kiểu gắn | Ổ cắm lực giác ngoài SW12 Ổ cắm lực giác SW3 |
| Cổng nối khí nén 1 | Ren ngoài R1/8 |
| Cổng nối khí nén 2 | đối với ống mềm Ø ngoài 3/16" " |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Màu vòng nhả | xám |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | PBT |
| Vật liệu vòng bít ren | NBR |
| Vật liệu vòng nhả | POM |
| Đoạn kẹp ống vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |