

Van khởi động mềm MS12N-DL

Số bộ phận: 535038

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|---|
| Chức năng khí xả | có thể điều tiết |
| Kiểu vận hành | khí nén |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Nút ghi đè | không |
| Cấu trúc xây dựng | Để pít tổng |
| Kiểu cài đặt lại | lò xo cơ học |
| Kiểu điều khiển | trực tiếp |
| kiểm soát cung cấp không khí | trong |
| Hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
| Chức năng van | 2/2 |
| Áp suất vận hành | 2 bar...20 bar |
| Lưu lượng định mức thông thường | 25000 l/min...42000 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 3600 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc áp lực |