


Bộ lọc chân không VAF-PK-3

Số bộ phận: 535883

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---|
| Chiều rộng định mức | 2 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Độ mịn bộ lọc | 50 μm |
| Áp suất vận hành | -0.95 bar...0 bar |
| Lưu ý về áp suất vận hành | Chỉ ứng dụng trong hệ thống chân không hở |
| Lưu lượng @ chân không = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 50.8 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...40 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 4 g |
| Kiểu gắn | Lắp đặt đường dây |
| Cổng nối khí nén | PK-3 với đai ốc ren |
| Vật liệu đai ốc ren | POM |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu bộ lọc | Vải PA |
| Vật liệu vỏ | PA |
| Khả năng phát xung | 8 bar |