

# Bộ lọc micro MS6N-LFM-1/2-ARV-DA-Z

Số bộ phận: 536898

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	6
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 $\mu\text{m}$
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	900 l/min
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	135 l/min
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	38 $\text{cm}^3$
Bảo vệ vỏ	Lồng bảo vệ bằng nhựa
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.01 $\text{mg}/\text{m}^3$
Hiển thị áp suất chênh lệch	Màn hình quang học
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/2 NPT
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PC

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Vật liệu của phớt	NBR
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	600 g