


Bộ truyền động xoay DSM-16-270-A-B

Số bộ phận: 547592

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Góc xoay	0 deg...270 deg
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực dọc trục tối đa	30 N
Lực hướng tâm tối đa	75 N
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 Nm
trọng lượng sản phẩm	410 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trực truyền động	Thép mạ niken
Vật liệu của phớt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn