

# Xylanh dẫn hướng DFM-16-80-P-A-GF

Số bộ phận: 170838

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khoảng cách trọng tâm của tải trọng đến đầu chạc xs	50 mm
Hành trình	80 mm
Ø pít tông	16 mm
Chế độ hoạt động của bộ truyền động	Ách
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Tốc độ tối đa	0.8 m/s
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Loại 7 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0,15 Nm
Lực tối đa Fy	608 N
Lực tối đa Fy tĩnh	608 N
Lực tối đa Fz	608 N
Lực tối đa Fz tĩnh	608 N
Thời điểm tối đa Mx	13.98 Nm
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	13.98 Nm
Max. Moment My	10.34 Nm
Thời điểm tối đa của tôi tĩnh	10.34 Nm
Mô-men tối đa Mz	10.34 Nm
Mô-men tối đa Mz tĩnh	10.34 Nm
Tải trọng mô men tối đa cho phép Mx tùy thuộc vào hành trình	1.69 Nm
Tải trọng tối đa tùy thuộc vào hành trình ở một khoảng cách xác định xs	55 N

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	90 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	121 N
Khối lượng di chuyển	428 g
trọng lượng sản phẩm	960 g
kết nối thay thế	xem bản vẽ sản phẩm
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao