

Thiết bị khí đầu vào FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Số bộ phận: 173881

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Maxi
Vị trí lắp đặt	dọc
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Độ mịn bộ lọc	5 µm
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Lưu lượng định mức thông thường	7000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	2390 g
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với góc giữ
Cổng nối khí nén 1	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC