



# Cảm biến quang SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Số bộ phận: 552795

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	Cấu trúc khối
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 60947-5-2
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Kích thước đo	Vị trí
Nguyên tắc đo lường	quang điện tử
Phương pháp đo lường	Cảm biến quang
Kiểu đèn	màu đỏ
Ảnh hưởng lẫn nhau	Được bảo vệ tối đa bốn thiết bị được gắn trực tiếp bên cạnh nhau
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Đầu ra chuyển mạch	PNP
Chức năng phần tử chuyển mạch	có thể hoán đổi
Tần số chuyển mạch tối đa	1500 Hz
Dòng điện đầu ra tối đa	100 mA
Sụt áp	2.4 V
Chức năng hẹn giờ	1 - 2000 ms
Chống chịu ngắn mạch	theo chu kỳ
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Dao động	10 %
Dòng điện chạy không tải	25 mA
Chống phân cực	cho tất cả các cổng nối điện áp vận hành điện
Cổng nối điện	4 lõi Cáp
Chiều dài cáp	2 m
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ray DIN
Vị trí lắp đặt	bất kỳ

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	58 g
Vật liệu vỏ	ABS
Hiển thị	Đèn LED
Hiển thị trạng thái chuyển mạch	Đèn LED màu vàng
chỉ số dự trữ chức năng	LED xanh lá
Các tùy chọn cài đặt	Teach-In Dạy qua cổng nối điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cấp linh hoạt	-5 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP64
điện áp cách điện	50 V
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L