

Xylanh nhỏ gọn ADVU-16- -A-P-A-R3

Số bộ phận: 176852

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---|
| Hành trình | 1 mm...200 mm |
| Ø pít tông | 16 mm |
| Đệm | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Đầu thanh piston | Ren ngoài |
| Cấu trúc xây dựng | Pít tông Cần piston |
| Phát hiện vị trí | cho các công tắc gần |
| Các biến thể | Bảo vệ chống ăn mòn cao |
| Áp suất vận hành | 0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối | 0.1 J |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), đồng hồi | 91 N |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng | 121 N |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm | 12 g |
| Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 4 g |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm | 89 g |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm | 15 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén | M5 |
| Vít cố vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu phủ | Hợp kim nhôm rèn |
| Con dấu động vật liệu | NBR TPE-U (PU) |

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------|---------------------------|
| Vật liệu thanh piston | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu vỏ xy lanh | Hợp kim nhôm rèn |