


# Bộ lọc micro MS9-LFM-N1-AUV-HF-DA

Số bộ phận: 553064

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	9
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 $\mu\text{m}$
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động quét thủ công
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	7800 l/min
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	390 l/min
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	225 ml
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Hiện thị áp suất chênh lệch	Màn hình quang học
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cổng nối khí nén 1	1 NPT
Cổng nối khí nén 2	1 NPT
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu nắp che	PA
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Vật liệu cửa kính quan sát	PA
Vật liệu cửa phớt	NBR
trọng lượng sản phẩm	2500 g