

Cảm biến tiệm cận SIEF-M12B-PS-S-L

Số bộ phận: 553541

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	tròn
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 60947-5-2
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Khoảng cách chuyển đổi định mức	3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...85 °C
Độ chính xác lặp lại	0.16 mm
Đầu ra chuyển mạch	PNP
Chức năng phần tử chuyển mạch	Cơ cấu đóng
Tần số chuyển mạch tối đa DC	3000 Hz
Dòng điện đầu ra tối đa	200 mA
Chống chịu ngắn mạch	theo chu kì
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Cổng nối điện	3 chân M12x1 Phích cắm
Vật liệu vỏ phích cắm	Đồng thau mạ crôm
Kích thước	M12
Loại cài đặt	khít
trọng lượng sản phẩm	24 g
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ crôm
Hiển thị trạng thái chuyển mạch	Đèn LED màu vàng
Mức độ bảo vệ	IP68
Miễn nhiệm với từ trường	từ trường một chiều và xoay chiều
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Lớp chống ăn mòn BK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
mức độ ô nhiễm	3

Đặc tính	Giá trị
Lựa chọn thông tin cảm biến bổ sung	Với hệ số giảm 1, chống lại từ trường
Lựa chọn phiên bản cảm biến	Tiêu chuẩn