


# Cáp kết nối NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Số bộ phận: 562471

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                                   |
|---------------------------------------|---|
| Tuân theo tiêu chuẩn                  | EN 61076-2-101<br>ISO 20401               |
| Hiện thị trạng thái chuyển mạch       | Đèn LED màu vàng                          |
| trọng lượng sản phẩm                  | 45 g                                      |
| Cổng nối điện                         | 4 chân / 2 lõi<br>Ổ cắm góc / cáp<br>M8x1 |
| Dải điện áp hoạt động DC              | 20.4 V...26.4 V                           |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 °C        | 3 A                                       |
| Chiều dài cáp                         | 2.5 m                                     |
| Đặc điểm dây dẫn                      | thích hợp cho máng xích                   |
| Bán kính uốn cong cáp tối thiểu       | 35 mm                                     |
| Đường kính cáp                        | 3.3 mm                                    |
| Cấu tạo cáp                           | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| Đầu dây                               | Màng sông sắt                             |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65<br>IP67                              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...50 °C                            |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị RoHS của EU                  |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo các quy định UK RoHS                 |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                            |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                             |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                    |
| Vật liệu vỏ bọc cáp                   | TPE-U(PUR)                                |
| Vật liệu vỏ                           | TPE-U (PU)                                |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm      | Đồng thau<br>mạ vàng                      |
| Vật liệu vỏ cách điện                 | PVC                                       |