

Van đóng mở MS9-EM-NG-S-VS

Số bộ phận: 562954

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	9
Kích thước lưới	90 mm
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pít tông
Kiểu vận hành	thủ công
Nguyên lý bít	mềm
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Kiểu cài đặt lại	Dẫn hướng ép buộc
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Chức năng van	3/2 lưỡng ổn định
Áp suất vận hành	0 bar...20 bar
Lưu lượng định mức thông thường	18000 l/min
Lưu lượng định mức thông thường 2-3	14100 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Mức áp suất âm thanh	93 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	2400 g
Cổng nối khí nén 3	G1
Vật liệu con trượt pít tông	POM
Vật liệu cửa phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực