

# Xylanh hành trình ngắn ADVC-20-15-A-P-A

Số bộ phận: 188152

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	15 mm
Ø pít tông	20 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	141 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), lờng	189 N
Khối lượng di chuyển	32 g
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	23 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	6 g
trọng lượng sản phẩm	148 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	105 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	30 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim