

Xylanh đệt DZF-2 1/2"" - -P-A-S6

Số bộ phận: 194261

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	0,04 in...13 in
Ø pít tông	2 1/2 " "
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	0.4 deg
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Pít-tông bầu dục
Áp suất vận hành	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...120 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	1682 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	1870 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	337 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	13 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	25 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	1379 g
Cổng nối khí nén	1/4 NPT
Vật liệu phủ	Nhôm
Vật liệu của phốt	FPM TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim