

# Động cơ servo EMME-AS-80-M-HS-AMB

Số bộ phận: 2093203

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...40 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Tuân theo tiêu chuẩn	IEC 60034
lớp bảo vệ cách nhiệt	F
Loại đo theo EN 60034-1	S1
Mức độ bảo vệ	IP21
Công nghệ kết nối điện	Phích cắm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Recognized (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Điện áp hoạt động danh định DC	565 V
Điện áp danh định DC	565 V
Kiểu chuyển mạch cuộn dây	Sao bên trong
số cặp cực	3
Mô-men xoắn dừng	3.5 Nm
Mô-men xoắn danh nghĩa	3.2 Nm
Mô men xoắn cực đại	14 Nm
Tốc độ xoay danh nghĩa	3000 rpm
Số vòng quay tối đa	4097 rpm
Công suất định mức động cơ	1000 W
Dòng điện tĩnh liên tục	2.2 A
Dòng điện danh định động cơ	2.1 A
dòng điện cao điểm	8.8 A
động cơ không đổi	1.524 Nm/A

Đặc tính	Giá trị
Pha-pha không đổi điện áp	97.5 mV/min
Điện trở cuộn dây pha-pha	9 Ohm
Cảm ứng cuộn dây pha-pha	22.8 mH
tổng mômen quán tính đầu ra	2.2 kgcm <sup>2</sup>
trọng lượng sản phẩm	4350 g
Tải trọng trực đọc trực cho phép	72 N
Tải trọng trực hướng tâm cho phép	360 N
Cảm biến vị trí rôto	Encoder absolut multi turn (Bộ mã hóa tuyệt đối đa lượt)
Giao diện bộ mã hóa vị trí rôto	HIPERFACE®
Cảm biến vị trí rôto Nguyên tắc đo	điện dung
Bộ mã hóa vị trí rôto chu kỳ sin/cosin mỗi vòng quay	16
Cảm biến vị trí rôto độ phân giải điển hình	12 bit
Cảm biến vị trí rôto độ chính xác góc điển hình	20 arcmin
Mô men giữ phanh	4.5 Nm
Điện áp vận hành DC phanh	24 V
Mức tiêu thụ năng lượng phanh	12 W
Mô men quán tính khối lượng của phanh	0.222 kgcm <sup>2</sup>
Chu kỳ chuyển mạch phanh giữ	5 triệu lần chạy không tải (không ma sát!)
MTTF, thành phần phụ	797 năm, phanh giữ
MTTFd, thành phần phụ	271 năm, cảm biến vị trí rôto
hiệu suất năng lượng	ENEFF (CN) / Class 2