

Bộ truyền động xoay DSRL-25-180-P-FW

Số bộ phận: 30656

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Góc giảm âm	1.8 deg
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 deg...180 deg
Góc xoay	0 deg...180 deg
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	không có
Áp suất vận hành	1.5 bar...8 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
trọng lượng sản phẩm	500 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu trực truyền động	Thép mạ niken
Vật liệu cửa phốt	NBR