

# Kit ép xài servo YJKP

Số bộ phận: 8077950

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lực ép	0 kN...17 kN
Hành trình làm việc	100 mm...400 mm
Chiều dài cáp	5 m...15 m
Tần số lấy mẫu	1000 Hz
Giao thức	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Vị trí lắp đặt	bất kì
Loại động cơ	Động cơ servo
Tăng tốc tối đa	2 m/s <sup>2</sup>
Thời gian bật	100%
Tốc độ nạp liệu	0 mm/s...250 mm/s
Độ chính xác theo ±% FS	0.25 %FS
Tải trọng tối đa	19.5 kg...95 kg
trọng lượng sản phẩm	5,5 kg...66,7 kg
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP20
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III