


Bộ tách nguồn cấp liệu HPV-22-30-A

Số bộ phận: 529353

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	30 mm
Ø pít tông	22 mm
Độ chính xác trao đổi tối đa	0.3 mm
Khoảng cách đẩy tối đa Sx	0.05 mm
Khoảng cách đẩy tối đa Sz	0.03 mm
Riêu chơi góc cạnh hàm tối đa	0.06 deg
Khoảng cách góc hàm kẹp tối đa ay	0.11 deg
Khoảng cách góc hàm kẹp tối đa az	0.12 deg
Đồ gắn chốt ngoài	Lỗ xuyên
Đệm	không có đệm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Pít tông đôi Cần piston Con trượt chặn chống xoay
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
nửa nhịp	152.4 ms
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Đường dẫn hướng vuông
Thời gian chu kỳ	304.8 ms
Áp suất vận hành	3 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Lực tối đa trên ngón tay Fz tĩnh	180 N
Mô-men tối đa trên chốt Mr tĩnh	9 Nm
Thời điểm tối đa trên ngón tay Mx tĩnh	9 Nm
Mô men tối đa trong Finger My tĩnh	9 Nm
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), đồng hồi	180 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	225 N

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	950 g
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài	395 g
kết nối thay thế	M5
Kiểu gắn	tùy ý: với ren trong và vòng măng xông với lỗ xuyên và vòng măng sông
Cổng nối khí nén	M5