

# Bộ lọc micro MS4-LFM-1/8-ARM

Số bộ phận: 529463

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	4
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	xoay thủ công
Áp suất vận hành	0 bar...14 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	360 l/min
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	54 l/min
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	19 ml
Bảo vệ vỏ	Lồng bảo vệ bằng nhựa
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PC
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Vật liệu của phốt	NBR
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	190 g