


Xylanh nhỏ gọn ADN-S-32-45-A-P

Số bộ phận: 8091451

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---|
| Hành trình | 45 mm |
| Ø pít tông | 32 mm |
| Đệm | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Đầu thanh piston | Ren ngoài |
| Cấu trúc xây dựng | Pít tông Cần piston |
| Các biến thể | thanh pít-tông một mặt |
| Áp suất vận hành | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Loại phòng sạch | Loại 6 theo ISO 14644-1 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối | 0.26 J |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi | 415 N |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng | 483 N |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm | 31 g |
| Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 9 g |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm | 107 g |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm | 36 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: với lỗ xuyên với ren trong với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén | M5 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu phủ | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Con dấu động vật liệu | NBR |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------|---------------------------|
| Vật liệu thanh piston | thép không gỉ hợp kim cao |