

Xylanh hai pít tông DGTZ-GF-32-40-J-T-P-A

Số bộ phận: 8103516

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	40 mm
Phạm vi vị trí cuối/chiều dài có thể điều chỉnh	10 mm
Ø pít tông	32 mm
Chế độ hoạt động của bộ truyền động	Hai ách
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Nguyên tắc vận hành	tắc động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0,4 Nm
Tải trọng tối đa tùy thuộc vào hành trình ở một khoảng cách xác định xs	35.9 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	724 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), lường	724 N
Khối lượng di chuyển	903.5 g
trọng lượng sản phẩm	2084 g
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao