

Xi-lanh Pancake DPCA-...-...-2 1/2" - -

Số bộ phận: 8104876

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	0,125 in...4 in
Ø pít tông	2 1/2 " "
Ren thanh pít tông	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A
Đệm	không có đệm Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu Các vòng / tấm đệm đàn hồi, ở phía trước vòng/tấm giảm chấn đàn hồi ở phía sau
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép tác động đơn lẻ nhấn kéo
Đầu thanh piston	Ren ngoài Ren trong
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Thân vỏ xy lanh
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	Tăng khả năng chống hóa chất Giảm tiếng ồn cho cả hai bên Giảm tiếng ồn phía sau Giảm ồn phía trước Điều chỉnh trực mở ra/tiến lên Ty pít tông liền mạch Ty pít tông rỗng liền mạch Dẫn hướng pít tông PTFE bổ sung
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Chốt dẫn hướng piston
Áp suất vận hành	3 psi...150 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25,6 °F...250 °F
trọng lượng sản phẩm	294217 lb...973178 lb

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	tùy ý: với chạc xoay 90° trên nắp cuối với chạc xoay trên nắp cuối với lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén	Ren trong G1/8 Ren trong 1/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Con dấu động vật liệu	FPM NBR
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn