

Bộ giảm chấn DYSS-2-4-Y1F-F1A

Số bộ phận: 8119993

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	2
Hành trình	4 mm
Đệm	tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	0.5 m/s
Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng	0.5 s
Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu	1 s
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ nhấn
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
Chiều dài đệm	4 mm
Lực tác động tối đa	60 N
Mô-men xoắn siết tối đa	0.5 Nm
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	0.1 J
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ	270 J
Năng lượng dư tối đa	0.003 J
Lực dội lại	0.4 N
Lực chèn tối thiểu	2.5 N
trọng lượng sản phẩm	1 g
Phạm vi khối lượng	0.8 kg
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim