


Bộ giảm chấn DYSS-G8-8-8-Y1F-F1A

Số bộ phận: 8132349

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Hành trình	8 mm
Đệm	tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Các biến thể	Các kim loại có đồng, kẽm hoặc niken là thành phần chính không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, băng mạch, dây dẫn, bộ kết nối và cuộn dây.
Tốc độ tác động tối đa	1.5 m/s
Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng	0.2 s
Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu	1 s
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ nhấn
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Chiều dài đệm	8 mm
Lực tác động tối đa	500 N
Mô-men xoắn siết tối đa	5 Nm
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	3 J
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ	18000 J
Năng lượng dư tối đa	0.02 J
Lực dội lại	2.5 N
Lực chèn tối thiểu	18 N
trọng lượng sản phẩm	57 g
Phạm vi khối lượng	15 kg
Kiểu gắn	với ống nối có ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim