

Thiết lập từ xa GFCH-A2-R

Số bộ phận: 8141577

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Tích hợp bộ điều khiển động cơ với điều khiển cấp cao hơn - điều khiển từ xa
Phạm vi dịch vụ	Giới thiệu về cấu trúc của các khối chức năng và chức năng của chúng Chức năng kiểm tra của các khối chức năng liên quan để điều khiển hệ thống trực bằng cách sử dụng một dự án mẫu Hỗ trợ từ xa cho việc tích hợp các khối chức năng cần thiết để điều khiển hệ thống trực (lên đến 3 trục) trong PLC chủ (Festo, Siemens, AllenBradley, Beckhoff, Omron) dựa trên một dự án trống Kiểm tra Comm. Axis Link / Mast. PLC
khối lượng công việc trên trang web	3 giờ làm việc
yêu cầu của khách hàng	Logic 24 V và điện áp tải 230/400 V phải được cung cấp Cáp chuyển mạch và cáp Ethernet phải có sẵn Cài đặt cục bộ phần mềm FFT (xem Cổng thông tin hỗ trợ) Quyền của quản trị viên địa phương Cài đặt cục bộ phần mềm liên lạc TeamViewer hoặc Bomgar Kết nối internet ổn định
màn biểu diễn	8 - 10 ngày sau khi điều chỉnh