


Hộp số EMGA-80-A-G20-100A

Số bộ phận: 8141749

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số | 80 mm |
| Động cơ kích thước mặt bích | 100 mm |
| Khe hở | 0.25 deg |
| Loại bánh răng | Bộ bánh răng góc |
| Tỉ số truyền | 20:1 |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa | 7000 rpm |
| hiệt độ hoạt động của hộp số | -25 °C...90 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục | 120 Nm |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 1.013 kgcm ² |
| Mô men xoắn truyền động tối đa | 240 Nm |
| Độ hiệu quả tối đa | 93 % |
| Độ chống xoắn | 5.1 Nm/arcmin |
| trọng lượng sản phẩm | 5100 g |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 80G |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số | 100A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |