

Bộ lọc micro MS12-LFM-G-AUV

Số bộ phận: 537154

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	12
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động quét thủ công
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	400 cm ³
Bảo vệ vỏ	tích hợp như một vỏ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	6 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với góc giữ
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu nắp che	PA
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Vật liệu cửa kính quan sát	PC
Vật liệu cửa phớt	NBR
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	7000 g