

Thiết bị khí đầu vào FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Số bộ phận: 537660

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Rộng	88 mm
Dòng	DB
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng xả nước ngưng tụ	bán tự động
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc-Điều chỉnh-Bôi trơn
Độ mịn bộ lọc	5 µm
chức năng điều khiển	với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng đồng trả về
Bộ hiển thị áp suất	với áp kế
Áp suất vận hành	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.5 bar...7 bar
Độ trễ áp suất tối đa	0.5 bar
Lưu lượng định mức thông thường	550 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Khí trơ
dầu đã được phê duyệt	Dầu đặc biệt Festo trong thùng 1 lít Tên đơn hàng: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Phạm vi độ nhớt 32mm ² /s ở 40°C Phạm vi độ nhớt 32 mm ² /s (cSt) ở 40 °C
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
độ nhớt của dầu	ISO VG 32
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	300 g

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với lỗ xuyên với góc giữ
Đồng hồ đo áp suất kết nối	G1/8
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu cửa phớt	NBR
Vật liệu núm xoay	POM
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	PA gia cố PC