


Xy lanh trượt mini EGSC-BS-KF-45-125-3P

Số bộ phận: 8162077

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	125 mm
Kích thước	45
Dự trữ hành trình	0 mm
Khe đào ngược	150 µm
đường kính trục chính	10 mm
Tăng trục chính	3 mm/U
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Thanh trượt điện mini với trục vít bi
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Tham khảo	Khối cũ chấn cố định tích cực Khối cũ chấn cố định tiêu cực Công tắc tham chiếu
Loại trục chính	Trục vít bi
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Tăng tốc tối đa	5 m/s ²
Tốc độ tối đa	0.18 m/s
Độ chính xác lắp lại	±0,015 mm
Thời gian bật	100%
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc никen không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là никen trong thép, bề mặt mạ никen hóa học, báng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Loại phòng sạch	Loại 9 theo ISO 14644-1
Mức áp suất âm thanh	55 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Hệ số tải động ổ trục cố định	7413 N
Hệ số tải động dẫn hướng tuyến tính	3240 N
Vít bi đánh giá tải động	3500 N

Đặc tính	Giá trị
Thời điểm tối đa Mx	8.1 Nm
Max. Moment My	7 Nm
Mô-men tối đa Mz	7 Nm
Lực hướng tâm tối đa trên trục truyền động	180 N
Lực nạp tối đa Fx	120 N
Trị số chuẩn tải trọng có ích, ngang	12 kg
Giá trị tham chiếu tải trọng, theo chiều dọc	12 kg
Vít bi đánh giá tải tĩnh	6300 N
Hệ số tải tĩnh dẫn hướng tuyến tính	5630 N
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	0.04918 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	0.0028 kgcm ²
Mô men quán tính khối lượng JO	0.01045 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	3 mm/U
Hệ số tải tĩnh ổ trực cố định	3966 N
Tuổi thọ tham khảo	5000 km
Khoảng thời gian bảo trì	bôi trơn suốt đời
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	212 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	30 g
Trọng lượng sản phẩm	1394 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	608 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	63 g
Kiểu gắn	với ren trong với vòng măng xông với phụ kiện có chốt thẳng
Bộ truyền động mã giao diện	V32
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép ổ lăn
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép ổ lăn
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu dai ốc trục chính	Thép ổ lăn
Trục chính vật liệu	Thép ổ lăn