

Trục đai răng ELGD-TB-KF-80- -

Số bộ phận: 8176885

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính hiệu quả của bánh răng truyền động	42.97 mm
Hành trình làm việc	50 mm...2000 mm
Kích thước	80
Dự trữ hành trình	0 mm
Bước đai răng	5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Trục tuyến tính cơ điện với dây đai răng
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quang đường	Tương đối
Phát hiện vị trí	cho cảm biến cảm ứng
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	3 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP30
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0,25 mJ
Lưu ý về năng lượng va chạm ở vị trí cuối	Ở tốc độ di chuyển tham chiếu tối đa là 0,01 m/s
Khoảng khắc của diện tích ly bậc 2	1213000 mm ⁴
Khoảng khắc của khu vực Iz độ 2	2052000 mm ⁴
Mô-men truyền động cực đại	17.2 Nm
Lực tối đa Fy	4200 N...8433 N
Lực tối đa Fz	4200 N...8400 N
Lực tối đa Fy trực tổng thể	2291 N...4581 N
Lực tối đa Fz trực tổng thể	3500 N...5600 N
Fy với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	17576 N...35153 N
Fz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	17576 N...35153 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	55.8 N

Đặc tính	Giá trị
Thời điểm tối đa Mx	106 Nm...200 Nm
Max. Moment My	42 Nm...390 Nm
Mô-men tối đa Mz	42 Nm...390 Nm
Mô men tối đa Mx trực tổng thể	106 Nm...200 Nm
Mô men tối đa My trực tổng thể	42 Nm...356 Nm
Mô men tối đa Mz trực tổng thể	42 Nm...294 Nm
Mx với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	422 Nm...844 Nm
Của tôi với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	162 Nm...1356 Nm
Mz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	162 Nm...1356 Nm
Khoảng cách của bề mặt trượt đến tâm dẫn hướng	62 mm
Lực nạp tối đa Fx	800 N
Mômen quán tính xoắn Nó	405000 mm ⁴
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	1.12563 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	4.6161 kgcm ²
Mô men quán tính khối lượng JO	7.5216 kgcm ² ...10.5647 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	135 mm/U
Tuổi thọ tham khảo	5000 km
Khoảng thời gian bảo trì	bôi trơn suốt đời
Khối lượng di chuyển	1110 g...1810 g
trọng lượng sản phẩm	4715 g...6030 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	4715 g...6030 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	79 g
Độ võng động (Tải trọng di chuyển)	0,05% chiều dài của trục, tối đa 0,5 mm
Độ võng tĩnh (tải ở trạng thái dừng)	0,1% chiều dài của trục
Bộ truyền động mã giao diện	L48
Vật liệu nắp cuối	Đúc khuôn bằng nhôm trọng lực, sơn
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Chất liệu của băng che	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu nắp truyền động	Đúc khuôn bằng nhôm trọng lực, sơn
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép
Ròng rọc vật liệu	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu đai răng	Polyurethane với dây thép