

Tấm liên kết VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG

Số bộ phận: 8188464

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	4
Kích thước B x L x H	50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	136.2 g
Cổng nối khí nén 2	cho khối di chuyển 12 mm
Cổng nối khí nén 4	cho khối di chuyển 12 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu gá	POM
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ