



Xy lanh bàn xoay DHTG-90-12-A-L

Số bộ phận: 8213376

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	90
Tính song song của tấm	0.04 mm
Tấm chạy dọc trục	0.02 mm
Tấm đồng tâm	0.02 mm
Độ chính xác lặp lại của góc xoay	0.03 °
Hướng xoay	Xoay ngược chiều kim đồng hồ
Đệm	Bộ giảm chấn, đường cong cứng, có thể điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Ly hợp bánh xích Thanh răng/bánh răng chuỗi chuyển động cưỡng bức
Phát hiện vị trí	cho cảm biến cảm ứng
Phân chia	12
Áp suất vận hành	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...80 °C
Mức áp suất âm thanh	70 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP54
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Mô-men quán tính khối lượng	300 kgcm ²
Lực dọc trục tĩnh tối đa	2000 N
Mô-men nghiêng tối đa tĩnh	150 N m
Lực hướng tâm tối đa tĩnh	5000 N

Đặc tính	Giá trị
Mô-men tiếp tuyến tối đa tĩnh	150 N m
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.4 N m
trọng lượng sản phẩm	4500 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Cổng nối khí nén	Ren trong M5
Vật liệu tấm	Thép mạ kẽm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dừng	Thép mạ kẽm
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn