


Cáp động cơ NEBM-SF1W31-E-5-N-LE24

Số bộ phận: 8219832

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 47100
Mục đích sử dụng	Cáp kết nối kết nối các thiết bị từ trường (cảm biến, bộ truyền động) với bộ điều khiển.
Tên cáp	không giá biển báo
trọng lượng sản phẩm	1480 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, lưu ý về đầu ra cáp	90°
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối F1
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	31
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa chốt
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	24
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	24
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...50 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp bảo vệ	có
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Dòng điều kiện kiểm tra	Điều kiện kiểm tra theo yêu cầu
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	23.1 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	33 mm
Đường kính cáp	4.6 mm
Cấu tạo cáp	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	AWG23 AWG28
Đầu dây	Măng sông sắt

Đặc tính	Giá trị
Mức độ bảo vệ	IP20
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...70 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cấp linh hoạt	-5 °C...70 °C
Nhiệt độ bảo quản	-5 °C...70 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS (UK-R)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	PUR
nhà màu	màu đen