

联轴器
EAMD-42-40-16-16X25
订货号: 5153079

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	16 mm
安装直径 2	16 mm
规格	42
标称长度	40 mm
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
相对空气湿度	0 - 95%
惯性动量	39 kgmm ²
可传递的扭矩	17 Nm