

紧凑型气缸 ADN-S-40-35-A-P

订货号: 8092052

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-------------------------|---|
| 行程 | 35 mm |
| 活塞直径 | 40 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 活塞杆端部 | 外螺纹 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 |
| 派生型 | 附加 PTFE 活塞导向 |
| 工作压力 | 0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar 8.7 psi...145 psi |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14 | 5 级, 符合 ISO 14644-1 |
| 环境温度 | 0 °C...80 °C |
| 端位的冲击能量 | 0.36 J |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程 | 686 N |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程 | 754 N |
| 0 mm 行程的移动质量 | 56 g |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量 | 9 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 186 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 45 g |
| 安装方式 | 要么: 带通孔 通过内螺纹安装 带附件 |
| 气动接口 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 盖子材料 | 阳极氧化精制铝合金 |
| 动态密封件材料 | NBR |

| 特性 | 值 |
|-------|-----------|
| 外壳材料 | 阳极氧化精制铝合金 |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |