

手柄
VAOH-F11-F07-14-340-H9-RA10-AL
订货号: 8222656

FESTO



数据表

特性	值
长度	340 mm
驱动方式	手动
安装位置	可选
扳手开口宽度	14 mm
结构特点	手柄
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	700 g
安装方式	螺钉夹紧
颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝, 环氧树脂涂层
附件材料	高合金不锈钢