


Bộ gá EAPS-R1-20-S

Số bộ phận: 558392

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Góc quay	có thể điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	258 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bản ghi	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu bộ gá cảm biến	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa