


# 限位開關盒 SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2

訂貨編號: 8182183

FESTO



## 資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	機械式/電控式
感測範圍	0 deg...90 deg
環境溫度	-20 °C...70 °C
開關輸出	觸點
開關元件功能	撥動開關, 單極
最大開關輸出電壓 DC	30 V
最大交流輸出電流	3000 mA
最大輸出電流 DC	1000 mA
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
微動開關型	Omron SS-5
電氣介面	螺紋端子
電氣介面 1, 連接類型	接線板
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 1, 介面/線芯數	10
導線可連接的標稱橫切面	0.25 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
電纜接頭	M20x1.5
尺寸 (寬x長x高)	119 mm x 85 mm x 89 mm
安裝方式	在符合 ISO 5211 的法蘭上
安裝位置	可選
產品重量	360 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
密封件材質	NBR
軸材質	尼龍
螺絲材料	不鏽鋼
安裝支架材料	尼龍

特性	值
卡環材料	高合金不鏽鋼
保護蓋材料	電腦
開關狀態指示	光學
位置指示器	黃色/紅色
設定角向偵測的範圍	0 deg...90 deg
儲存溫度	-20 °C...50 °C
防護等級	IP66 IP67 II
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
污染等級	3