

聯軸器 EAMC-42-50-8-16

訂貨編號: 8186207

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	8 mm
安裝直徑 2	16 mm
尺寸	42
標稱長度	50 mm...50 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min...6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...-25 °C
慣性動量	34.8 kgmm ²
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	148 g...148 g
材料說明	RoHS 合規