


定位器

CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2

訂貨編號: 8186699

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	數字式電動氣動定位器
工作模式	雙作用
設計特徵	安全氣動輸出 2 已排氣 安全氣動輸出 4 已接通壓力
安裝位置	可選
安裝方式	具有附件 符合 VDI/VDE 3845
測量系統的功能原理	電位計
感測範圍	0 deg...115 deg
顯示	LCD 顯示器，可以透過軟體進行 90° 旋轉
設定選項	透過顯示器和按鍵
循環時間	20 ms
標稱使用海拔高度	<= 2000 m NHN
超壓類別	II
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作 最大顆粒物尺寸 40 µm
$\Delta p = 6 \text{ bar}$ 時的空氣流量	270 l/min
氣動介面	G1/4
反極性保護	是
連接電阻	3 kOhm...80 kOhm
數位輸入，訊號範圍	4 - 20 mA，具有 HART
類比輸入，輸入阻抗	480 ohm @ 20 mA
類比輸入，過載保護	<65 mA
類比輸入，電氣隔離	是
數位輸出，訊號範圍	4 - 20 mA
類比輸出，功能原理	具有外部電源的穩壓電源
類比輸出，電源電壓	24 V
類比輸入，極性容錯保護	是
類比輸出，短路電流額定值	是
類比輸出，過載保護	是
類比輸出，電氣隔離	是

特性	值
輸入特徵	2 個, 符合 IEC 61131-2, 類型 3
數位輸入, 極性容錯保護	是
數位輸入, 電氣隔離	是
數位輸入, 過載保護	33 V
開關輸出	2 個, 符合 IEC 60947-5-6 或者 2 個, 符合 DIN EN 61131-2 類型 2, 可切換
數位輸出, 電源電壓	8.2 V 24 V
數位輸出, 短路電流額定值	是
數位輸出, 過載保護	是, <30 V
數位輸出, 電氣隔離	是
電氣介面 1, 功能	類比輸入 數位輸入 外部路徑/角感測器
電氣介面 1, 連接類型	接線板
電氣介面 1, 連接系統	彈簧壓接端子
電氣介面 1, 介面/線芯數	7
電氣介面 2, 功能	2 個數位輸出 類比輸出 數位輸入
電氣介面 2, 介面類型	接線板
電氣介面 2, 連接系統	彈簧壓接端子
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
電纜接頭	2 個 M20x1.5
最大電纜長度	30 m, 用於外部位置感測器 遮罩
環境溫度說明	顯示器: -30°C 至 80°C
儲存溫度	-40 °C...80 °C
氣候類別	1K5 到 EN 60721 (存放時) 4K3 到 EN 60721 (操作時)
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 1, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
污染等級	3
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
外殼材質	鋁粉塗層
螢幕材料	PC
軸材質	高合金不鏽鋼
聯軸器材質	高合金不鏽鋼
螺絲材料	鍍鋅鋼
密封件材質	EPDM NBR VMQ
產品重量	2640 g