


# Cáp kết nối NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Số bộ phận: 562472

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 61076-2-101 ISO 20401
Hiện thị trạng thái chuyển mạch	Đèn LED màu vàng
trọng lượng sản phẩm	85 g
Cổng nối điện	4 chân / 2 lõi Ổ cắm góc / cáp M8x1
Dải điện áp hoạt động DC	20.4 V...26.4 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	3 A
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	35 mm
Đường kính cáp	3.3 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Đầu dây	Màng sông sắt
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Vật liệu vỏ	TPE-U (PU)
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau mạ vàng
Vật liệu vỏ cách điện	PVC