

# Đầu nối ren khí dạng T QBTL-1/2-1/2-U

Số bộ phận: 564726

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị  |
|---|--|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn   |
| Chiều rộng định mức                             | 0,394 in   |
| Loại đệm kín trên ngông vận vít                 | Lớp bọc  |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì   |
| Thiết kế  | Hình chữ L, đầu kết nối bổ sung, theo chiều dài                |
| Kích cỡ gói                                     | 5  |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo   |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                       |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364 Vùng III   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | 0 °C...60 °C   |
| Mô-men xoắn siết tối đa                         | 20,7 ft-lbf  |
| trọng lượng sản phẩm                            | 2098 oz  |
| Kiểu gắn  | Ổ lục giác ngoài 7/8   |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài 1/2 NPT  |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho ống mềm bên ngoài Ø 1/2" "                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit       | 32 °F...140 °F   |
| Màu vòng nhà                                    | xám  |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken<br>PBT                                     |
| Vật liệu vòng bít ren                           | PTFE   |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM  |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR  |
| Đoạn kẹp ống vật liệu                           | thép không gỉ hợp kim cao                                      |