

聯軸器

EAMC-56-58-25-25-U

訂貨編號: 8203733

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	25 mm
安裝直徑 2	25 mm
尺寸	56
標稱長度	58 mm...58 mm
安裝位置	可選
最大轉速	5500 1/min...5500 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...-25 °C
慣性動量	128 kgmm ²
可傳遞的扭矩	75 Nm
產品重量	266 g...266 g
材料說明	RoHS 合規