

Giắc cắm MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Số bộ phận: 570367

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 2 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Kiểu gắn	trên van điện tử với vít trung tâm M2,5
Cổng nối điện	3 chân Ổ cắm góc Dạng C theo DIN EN 175301-803 thiết kế vuông
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	6 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Bộ kết nối cáp	M12
Đường kính cáp cho phép	4 mm...6 mm
Tiết diện cổng nối	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...125 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	HNBR