



- Wirtschaftlicher Normzylinder ohne Varianten
- Profilnut für Näherungsschalter und Luftanschlüsse auf einer Seite
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
- Hub bis 2 000 mm
- Vielfältiges Zubehör

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Merkmale

FESTO

Auf einen Blick



- Normbasierte Zylinder nach ISO 15552 (entspricht den zurückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 und UNI 10290)

- Modernes Design und konsequente Konstruktion sparen bis zu 11% Einbauraum gegenüber herkömmlichen Normzylindern, was eine wesentlich kompaktere Anlagenbauweise zulässt.



DIN



Hohe Produktqualität

- Bewährte Technik, kompakt, robust und zuverlässig
- Hervorragende Laufeigenschaften durch leistungsfähigen Systemkolben
- Einfache, feinfühlig einstellbare Endlagendämpfung durch neue PPV-Einstellschraube
- Durch die aufgeprägte Skala leichte Reproduzierbarkeit einer einmal gefundenen optimalen Einstellung


Berührungslose Abfrage

- Die Näherungsschalter verschwinden bündig in der Profilhülse. Dies erspart zum Einen zusätzliche Befestigungsbau-sätze und zum Anderen ist der Näherungsschalter auch weitgehend vor mechanischen Beschädigungen sicher.

Montagefreundlich

- Große Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten
- Sämtliche Zubehör- und Befestigungsteile aus dem DNC-Programm sind verwendbar

Zubehör



Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten eingesetzt. Sie bieten hohe Führungsgenauigkeit im Handhabungsbereich.

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Typenschlüssel


FESTO

		DNCB	–	50	–	80	–	PPV	–	A
Typ										
Doppeltwirkend										
DNCB	Normzylinder									
Kolben-Ø [mm]										
Hub [mm]										
Dämpfung										
PPV	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar									
Positionserkennung										
A	für Näherungsschalter									

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Peripherieübersicht

FESTO



Normzylinder DNCB, ISO 15552

Peripherieübersicht

FESTO


Befestigungselemente und Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Mehrstellungsbausatz DPNC	zum Verbinden von zwei Zylindern DNCB mit gleichem Kolben-Ø zu einem Mehrstellungszyylinder	10
2 Fußbefestigung HNC	für Lager- und Abschlussdeckel entspricht MS1 nach ISO 15552	11
3 Flanschbefestigung FNC	für Lager- oder Abschlussdeckel entspricht MF1/MF2 nach ISO 15552	11
4 Schwenkzapfen ZNCF	für Lager- oder Abschlussdeckel	12
5 Lagerstück LNZG	entspricht MT4 nach ISO 15552	14
6 Schwenkflansch SNC	für Abschlussdeckel	14
7 Lagerbock LSNG	mit sphärischer Lagerung	16
8 Lagerbock LNSNG	anschweißbar, mit sphärischer Lagerung	16
9 Schwenkflansch SNCS	mit sphärischer Lagerung für Abschlussdeckel	15
10 Lagerbock LBG	mit verdrehgesichertem Lagerbolzen	16
11 Schwenkflansch SNCL	für Abschlussdeckel entspricht MP4 nach ISO 15552	16
12 Schwenkflansch SNCB	für Abschlussdeckel entspricht MP2 nach ISO 15552	15
13 Lagerbock LNG	für Schwenkflansch SNCB	16
14 Lagerbock LSN	mit sphärischer Lagerung	16
15 Schwenkzapfen ZNCM	zur variablen Befestigung auf dem Zylinder-Profilrohr entspricht MT4 nach ISO 15552	13
16 Gelenkkopf SGS	mit sphärischer Lagerung	17
17 Lagerbock quer LQG	mit verdrehgesichertem Lagerbolzen, für Gelenkkopf SGS	16
18 Gabelkopf SGA	in Verbindung mit Gelenkkopf SGS zur sphärischen Verbindung von Zylindern geeignet	17
19 Kupplungsstück KSG	für den Ausgleich von Radialabweichungen	17
20 Gabelkopf SG	lässt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	17
21 Flexo-Kupplung FK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	17
22 Führungseinheit FENG	zur Verdrehsicherung bei hohen Momenten	18
24 Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz der Sensorkabel und der Sensornuten vor Verschmutzung	19
25 Näherungsschalter SME/SMT-8	integrierbar im Zylinder-Profilrohr	19
26 Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	17
27 Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	quick star

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Datenblatt

FESTO

Funktion



DIN



www.festo.com



Reparaturservice
Kolben-Ø 100 mm



- Ø - Durchmesser
32 ... 100 mm

- I - Hublänge
2 ... 2 000 mm

Verschleißteilsätze

→ 9

Allgemeine Technische Daten						
Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Kolbenstangengewinde	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Konstruktiver Aufbau	Kolben					
	Kolbenstange					
	Profilrohr					
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar					
Dämpfungslänge [mm]	20	20	22	22	32	32
Positionserkennung	für Näherungsschalter					
Befestigungsart	mit Innengewinde					
	mit Zubehör					
Einbaulage	beliebig					

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft gefiltert, geölt oder ungeölt
Betriebsdruck [bar]	0,6 ... 12
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	-20 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]						
Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	415	633	990	1 682	2 721	4 418
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,4	0,7	1	1,3	2	3

- - Hinweis

Auslegungssoftware

ProPneu


→ www.festo.com

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Datenblatt

FESTO

Querkraft F_q in Abhängigkeit von der Hublänge l




Gewichte [g]

Kolben- $\varnothing$	32	40	50	63	80	100
Produktgewicht bei 0 mm Hub	460	760	1 225	1 800	3 135	4 575
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	27	37	56	62	92	101
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	108	204	363	460	800	1 045
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Normzylinder

1	Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert
2	Lager-/Abschlussdeckel	Aluminium-Druckguss
3	Kolbenstange	Stahl, hochlegiert
4	Bundsrauben	Stahl verzinkt
-	Dichtungen	Polyurethan, Nitrilkautschuk
-	Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei


Normzylinder DNCB, ISO 15552

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



1 Innensechskantschraube mit Innengewinde für Befestigungselemente

2 Regulierschraube für einstellbare Endlagendämpfung

3 Sensornut für Näherungsschalter SME/SMT-8

+ = zuzüglich Hublänge

Ø [mm]	AM	B Ø d11	BG	E	EE	J2	J3	KK	L1	L2	L7
32	22	30	16	45	G $\frac{1}{8}$	5,25	5,7	M10x1,25	18	94	6,5
40	24	35	16	54	G $\frac{1}{4}$	8	4	M12x1,25	21,3	105	7,5
50	32	40	17	64	G $\frac{1}{4}$	8	5,5	M16x1,5	26,8	106	9,5
63	32	45	17	75	G $\frac{3}{8}$	12,75	6,25	M16x1,5	27	121	9
80	40	45	17	93	G $\frac{3}{8}$	12,5	8	M20x1,5	34,2	128	11
100	40	55	17	110	G $\frac{1}{2}$	13,5	10	M20x1,5	38	138	7,5

Ø [mm]	MM Ø	PL	RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2	3
32	12	19,5	M6	32,5	4	4	26	120	10	16	6
40	16	22,5	M6	38	4	4	30	135	13	18	6
50	20	22,5	M8	46,5	4	4	37	143	17	24	8
63	20	27,5	M8	56,5	4	4	37	158	17	24	8
80	25	30	M10	72	4	4	46	174	22	30	6
100	25	31,5	M10	89	4	4	51	189	22	30	6

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben											
	Teile-Nr. Typ			Teile-Nr. Typ			Teile-Nr. Typ				
Hub [mm]	Kolben-Ø 32 mm			Kolben-Ø 40 mm			Kolben-Ø 50 mm				
25	532 724	DNCB-32-25-PPV-A		532 737	DNCB-40-25-PPV-A		532 750	DNCB-50-25-PPV-A			
40	532 725	DNCB-32-40-PPV-A		532 738	DNCB-40-40-PPV-A		532 751	DNCB-50-40-PPV-A			
50	532 726	DNCB-32-50-PPV-A		532 739	DNCB-40-50-PPV-A		532 752	DNCB-50-50-PPV-A			
80	532 727	DNCB-32-80-PPV-A		532 740	DNCB-40-80-PPV-A		532 753	DNCB-50-80-PPV-A			
100	532 728	DNCB-32-100-PPV-A		532 741	DNCB-40-100-PPV-A		532 754	DNCB-50-100-PPV-A			
125	532 729	DNCB-32-125-PPV-A		532 742	DNCB-40-125-PPV-A		532 755	DNCB-50-125-PPV-A			
160	532 730	DNCB-32-160-PPV-A		532 743	DNCB-40-160-PPV-A		532 756	DNCB-50-160-PPV-A			
200	532 731	DNCB-32-200-PPV-A		532 744	DNCB-40-200-PPV-A		532 757	DNCB-50-200-PPV-A			
250	532 732	DNCB-32-250-PPV-A		532 745	DNCB-40-250-PPV-A		532 758	DNCB-50-250-PPV-A			
320	532 733	DNCB-32-320-PPV-A		532 746	DNCB-40-320-PPV-A		532 759	DNCB-50-320-PPV-A			
400	532 734	DNCB-32-400-PPV-A		532 747	DNCB-40-400-PPV-A		532 760	DNCB-50-400-PPV-A			
500	532 735	DNCB-32-500-PPV-A		532 748	DNCB-40-500-PPV-A		532 761	DNCB-50-500-PPV-A			
Hub [mm]	Kolben-Ø 63 mm			Kolben-Ø 80 mm			Kolben-Ø 100 mm				
25	532 763	DNCB-63-25-PPV-A		532 884	DNCB-80-25-PPV-A		532 897	DNCB-100-25-PPV-A			
40	532 764	DNCB-63-40-PPV-A		532 885	DNCB-80-40-PPV-A		532 898	DNCB-100-40-PPV-A			
50	532 765	DNCB-63-50-PPV-A		532 886	DNCB-80-50-PPV-A		532 899	DNCB-100-50-PPV-A			
80	532 766	DNCB-63-80-PPV-A		532 887	DNCB-80-80-PPV-A		532 900	DNCB-100-80-PPV-A			
100	532 767	DNCB-63-100-PPV-A		532 888	DNCB-80-100-PPV-A		532 901	DNCB-100-100-PPV-A			
125	532 768	DNCB-63-125-PPV-A		532 889	DNCB-80-125-PPV-A		532 902	DNCB-100-125-PPV-A			
160	532 769	DNCB-63-160-PPV-A		532 890	DNCB-80-160-PPV-A		532 903	DNCB-100-160-PPV-A			
200	532 770	DNCB-63-200-PPV-A		532 891	DNCB-80-200-PPV-A		532 904	DNCB-100-200-PPV-A			
250	532 771	DNCB-63-250-PPV-A		532 892	DNCB-80-250-PPV-A		532 905	DNCB-100-250-PPV-A			
320	532 772	DNCB-63-320-PPV-A		532 893	DNCB-80-320-PPV-A		532 906	DNCB-100-320-PPV-A			
400	532 773	DNCB-63-400-PPV-A		532 894	DNCB-80-400-PPV-A		532 907	DNCB-100-400-PPV-A			
500	532 774	DNCB-63-500-PPV-A		532 895	DNCB-80-500-PPV-A		532 908	DNCB-100-500-PPV-A			

Bestellangaben – Variabler Hub		
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Teile-Nr. Typ
32	2 ... 2 000	532 723 DNCB-32-...-PPV-A
40	2 ... 2 000	532 736 DNCB-40-...-PPV-A
50	2 ... 2 000	532 749 DNCB-50-...-PPV-A
63	3 ... 2 000	532 762 DNCB-63-...-PPV-A
80	3 ... 2 000	532 883 DNCB-80-...-PPV-A
100	3 ... 2 000	532 896 DNCB-100-...-PPV-A

Bestellangaben – Verschleißteilsätze ¹⁾		
Kolben-Ø [mm]	Teile-Nr.	Typ
32	665 294	DNCB-32-PPV-A
40	665 295	DNCB-40-PPV-A
50	665 296	DNCB-50-PPV-A
63	665 297	DNCB-63-PPV-A
80	665 298	DNCB-80-PPV-A
100	665 299	DNCB-100-PPV-A

1) Montagefett im Lieferumfang enthalten

Normzylinder DNCB, ISO 15552



Zubehör

FESTO

Mehrstellungsbausatz DPNC

Werkstoff:

Flansch: Aluminium-
Knetlegierung
Gewindestifte, Sechskant-
muttern: Stahl, verzinkt



-  - Hinweis

Bei Kombination von Zylindern und Mehrstellungsbausatz darf die maximale Gesamthublänge nicht überschritten werden.

Abmessungen und Bestellangaben

für Ø [mm]	F1	ZJ	Max. Gesamthublänge [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	27	120	1 000	85	174 418	DPNC-32
40	27	135	1 000	115	174 419	DPNC-40
50	32	143	1 000	210	174 420	DPNC-50
63	28	158	1 000	360	174 421	DPNC-63
80	38	174	1 000	620	174 422	DPNC-80
100	38	189	1 000	1 190	174 423	DPNC-100

Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben-Ø zu einem Drei- oder Vierstellungszyylinder

Ein Drei- oder Vierstellungszyylinder besteht aus zwei getrennten Zylindern, deren Kolbenstangen entgegengesetzt ausfahren. Da-


durch kann dieser Zylindertyp je nach Ansteuerung und Hubaufteilung bis zu vier Stellungen einnehmen, von denen jede exakt

auf Anschlag gefahren wird. Zu beachten ist, dass bei Festliegen eines Kolbenstangenendes der Zylindermantel die Bewegung

ausführt. Der Zylinder muss mit beweglichen Leitungsverbindungen angeschlossen werden.


Realisierung von 3 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder gleicher Hublänge miteinander verbunden werden.



Realisierung von 4 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder unterschiedlicher Hublänge miteinander verbunden werden.



Normzylinder DNCB, ISO 15552

FESTO


Zubehör

Fußbefestigung HNC

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben													
für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
[mm]													
32	7	32	6,5	4	24	142	32	45	144	45	2	135	174 369 HNC-32
40	10	36	9	4	28	161	36	54	163	53	2	180	174 370 HNC-40
50	10	45	9,5	5	32	170	45	64	175	62	2	325	174 371 HNC-50
63	10	50	12,5	5	32	185	50	75	190	63	2	405	174 372 HNC-63
80	12	63	15	6	41	210	63	93	215	81	2	820	174 373 HNC-80
100	14,5	71	17,5	6	41	220	75	110	230	86	2	1 000	174 374 HNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070


Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Flanschbefestigung FNC

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	E	FB Ø H13	MF	R	TF	UF	W	ZF	KBK ¹⁾	Gewicht [g]
[mm]										
32	45	7	10	32	64	80	16	130	2	240
40	54	9	10	36	72	90	20	145	2	280
50	65	9	12	45	90	110	25	155	2	520
63	75	9	12	50	100	120	25	170	2	690
80	93	12	16	63	126	150	30	190	2	1 650
100	110	14	16	75	150	175	35	205	2	2 400

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör


FESTO

Schwenzapfen ZNCF

Werkstoff:

Edelstahlguss

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	C2	C3	TD	TK	TL	TM	US	XH	XL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr. Typ
[mm]			Ø e9								[g]	
32	71	86	12	16	12	50	45	18	128	2	130	174 411 ZNCF-32
40	87	105	16	20	16	63	54	20	145	2	240	174 412 ZNCF-40
50	99	117	16	24	16	75	64	25	155	2	390	174 413 ZNCF-50
63	116	136	20	24	20	90	75	25	170	2	600	174 414 ZNCF-63
80	136	156	20	28	20	110	93	32	188	2	1 150	174 415 ZNCF-80
100	164	189	25	38	25	132	110	32	208	2	2 030	174 416 ZNCF-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Normzylinder DNCB, ISO 15552


Zubehör

FESTO

Schwenkzapfen-Bausatz ZNCM

Der Bausatz kann in beliebiger Stellung auf dem Zylinder-Profilrohr befestigt werden.

Werkstoff:
Vergütungsstahl



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	B1	C2	C3	TD Ø e9	TL	TM	UW
[mm]							
32	30	71	86	12	12	50	65
40	32	87	105	16	16	63	75
50	34	99	117	16	16	75	95
63	41	116	136	20	20	90	105
80	44	136	156	20	20	110	130
100	48	164	189	25	25	132	145

für Ø	XG	XJ	XV	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]								
32	69	73	77	4 +1	2	210	163 525	ZNCM-32
40	79	82,5	86	8 +1	2	385	163 526	ZNCM-40
50	87	90	93	8 +2	2	595	163 527	ZNCM-50
63	98	97,5	100	18 +2	2	890	163 528	ZNCM-63
80	111	110	109	28 +2	2	1 450	163 529	ZNCM-80
100	123	120	117	28 +2	2	2 045	163 530	ZNCM-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör

FESTO


Lagerstück LNZZ

Werkstoff:

Lagerstück: Aluminium, eloxiert

Gleitlager: Kunststoff

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	Ø D11	Ø H13	Ø ±0,1				Ø H13			±0,2			[g]		
32	12	11	15	30	10,5	15	6,6	6,8	18	32	46	2	125	32 959	LNZZ-32
40, 50	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	400	32 960	LNZZ-40/50
63, 80	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	480	32 961	LNZZ-63/80
100	25	20	25	50	16	24,5	14	13	28,5	50	75	2	960	32 962	LNZZ-100/125


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Schwenkflansch SNC

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	CG	CP	EK	FL	L	SR	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H14	h14	Ø h9	±0,2					[g]		
32	14	34	10	22	13	10	142	2	90	174 383	SNC-32
40	16	40	12	25	16	12	160	2	120	174 384	SNC-40
50	21	45	16	27	16	12	170	2	240	174 385	SNC-50
63	21	51	16	32	21	16	190	2	320	174 386	SNC-63
80	25	65	20	36	22	16	210	2	625	174 387	SNC-80
100	25	75	20	41	27	20	230	2	830	174 388	SNC-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Normzylinder DNCB, ISO 15552

FESTO


Zubehör

Schwenkflansch SNCB

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	CB	EK Ø	FL	L	MR	UB	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H14	e8	±0,2			h14			[g]		
32	26	10	22	13	8,5	45	142	2	100	174 390	SNCB-32
40	28	12	25	16	12	52	160	2	150	174 391	SNCB-40
50	32	12	27	16	12	60	170	2	225	174 392	SNCB-50
63	40	16	32	21	16	70	190	2	365	174 393	SNCB-63
80	50	16	36	22	16	90	210	2	610	174 394	SNCB-80
100	60	20	41	27	20	110	230	2	925	174 395	SNCB-100



1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Schwenkflansch SNCS

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben											
für Ø	CN Ø	EP	EX	FL	LT	MS	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]	H7	±0,2		±0,2					[g]		
32	10	10,5	14	22	13	15	142	2	85	174 397	SNCS-32
40	12	12	16	25	16	17	160	2	125	174 398	SNCS-40
50	16	15	21	27	16	20	170	2	210	174 399	SNCS-50
63	16	15	21	32	21	22	190	2	280	174 400	SNCS-63
80	20	18	25	36	22	27	210	2	540	174 401	SNCS-80
100	20	18	25	41	27	29	230	2	700	174 402	SNCS-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör



FESTO

Schwenkflansch SNCL

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei



Abmessungen und Bestellangaben									
für Ø	CD	EW	FL	L	MR	XC	KBK ¹⁾	Gewicht	Teile-Nr. Typ
[mm]	Ø							[g]	
32	10	26	22	13	10	142	2	75	174 404 SNCL-32
40	12	28	25	16	12	160	2	100	174 405 SNCL-40
50	12	32	27	16	12	170	2	160	174 406 SNCL-50
63	16	40	32	21	16	190	2	250	174 407 SNCL-63
80	16	50	36	22	16	210	2	405	174 408 SNCL-80
100	20	60	41	27	20	230	2	655	174 409 SNCL-100

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche

Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung		für Ø	Teile-Nr. Typ	Benennung		für Ø	Teile-Nr. Typ
Lagerbock LSNG				Lagerbock LSNSG			
	32	31 740	LSNG-32		32	31 747	LSNSG-32
	40	31 741	LSNG-40		40	31 748	LSNSG-40
	50	31 742	LSNG-50		50	31 749	LSNSG-50
	63	31 743	LSNG-63		63	31 750	LSNSG-63
	80	31 744	LSNG-80		80	31 751	LSNSG-80
	100	31 745	LSNG-100		100	31 752	LSNSG-100
Lagerbock LBG				Lagerbock LNG			
	32	31 761	LBG-32		32	33 890	LNG-32
	40	31 762	LBG-40		40	33 891	LNG-40
	50	31 763	LBG-50		50	33 892	LNG-50
	63	31 764	LBG-63		63	33 893	LNG-63
	80	31 765	LBG-80		80	33 894	LNG-80
	100	31 766	LBG-100		100	33 895	LNG-100
Lagerbock LSN				Lagerbock quer LQG			
	32	5 561	LSN-32		32	31 768	LQG-32
	40	5 562	LSN-40		40	31 769	LQG-40
	50	5 563	LSN-50		50	31 770	LQG-50
	63	5 564	LSN-63		63	31 771	LQG-63
	80	5 565	LSN-80		80	31 772	LQG-80
	100	5 566	LSN-100		100	31 773	LQG-100

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör

FESTO


Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze				Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Gelenkkopf SGS				Gabelkopf SGA			
	32	9 261	SGS-M10x1,25		32	32 954	SGA-M10x1,25
	40	9 262	SGS-M12x1,25		40	10 767	SGA-M12x1,25
	50	9 263	SGS-M16x1,5		50	10 768	SGA-M16x1,5
	63				63		
	80	9 264	SGS-M20x1,5		80	10 769	SGA-M20x1,5
	100				100		
Gabelkopf SG				Flexo-Kupplung FK			
	32	6 144	SG-M10x1,25		32	6 140	FK-M10x1,25
	40	6 145	SG-M12x1,25		40	6 141	FK-M12x1,25
	50	6 146	SG-M16x1,5		50	6 142	FK-M16x1,5
	63				63		
	80	6 147	SG-M20x1,5		80	6 143	FK-M20x1,5
	100				100		
Kupplungsstück KSG							
	32	32 963	KSG-M10x1,25				
	40	32 964	KSG-M12x1,25				
	50	32 965	KSG-M16x1,5				
	63						
	80	32 966	KSG-M20x1,5				
	100						


Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile				Datenblätter → Internet: grla			
	Anschluss		Werkstoff	Teile-Nr.		Typ	
	für Ø	für Schlauch-Außen-Ø					
	32		3	Metall-Ausführung	193 142	GRLA-1/8-QS-3-D	
			4		193 143	GRLA-1/8-QS-4-D	
			6		193 144	GRLA-1/8-QS-6-D	
			8		193 145	GRLA-1/8-QS-8-D	
	40, 50		6		193 146	GRLA-1/4-QS-6-D	
			8		193 147	GRLA-1/4-QS-8-D	
			10		193 148	GRLA-1/4-QS-10-D	
			12		193 149	GRLA-3/8-QS-6-D	
	63, 80		6		193 150	GRLA-3/8-QS-8-D	
			8		193 151	GRLA-3/8-QS-10-D	
			10		193 152	GRLA-1/2-QS-12-D	
			12				

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör

FESTO



Bestellangaben – Führungseinheiten für feste Hübe (nur Kugelumlaufführung)				Datenblätter → Internet: feng		
	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
	für Ø 32 mm			für Ø 40 mm		
	10 ... 50	34 493	FENG-32-50-KF	10 ... 50	34 499	FENG-40-50-KF
	10 ... 100	34 494	FENG-32-100-KF	10 ... 100	34 500	FENG-40-100-KF
	10 ... 160	34 495	FENG-32-160-KF	10 ... 160	34 501	FENG-40-160-KF
	10 ... 200	34 496	FENG-32-200-KF	10 ... 200	34 502	FENG-40-200-KF
	10 ... 250	150 289	FENG-32-250-KF	10 ... 250	34 503	FENG-40-250-KF
	10 ... 320	34 497	FENG-32-320-KF	10 ... 320	34 504	FENG-40-320-KF
	10 ... 400	150 290	FENG-32-400-KF	10 ... 400	150 291	FENG-40-400-KF
	10 ... 500	34 498	FENG-32-500-KF	10 ... 500	34 505	FENG-40-500-KF
	für Ø 50 mm			für Ø 63 mm		
	10 ... 50	34 506	FENG-50-50-KF	10 ... 50	34 513	FENG-63-50-KF
	10 ... 100	34 507	FENG-50-100-KF	10 ... 100	34 514	FENG-63-100-KF
	10 ... 160	34 508	FENG-50-160-KF	10 ... 160	34 515	FENG-63-160-KF
	10 ... 200	34 509	FENG-50-200-KF	10 ... 200	34 516	FENG-63-200-KF
	10 ... 250	34 510	FENG-50-250-KF	10 ... 250	34 517	FENG-63-250-KF
	10 ... 320	34 511	FENG-50-320-KF	10 ... 320	34 518	FENG-63-320-KF
	10 ... 400	150 292	FENG-50-400-KF	10 ... 400	34 519	FENG-63-400-KF
	10 ... 500	34 512	FENG-50-500-KF	10 ... 500	34 520	FENG-63-500-KF
	für Ø 80 mm			für Ø 100 mm		
	10 ... 50	34 521	FENG-80-50-KF	10 ... 50	34 529	FENG-100-50-KF
	10 ... 100	34 522	FENG-80-100-KF	10 ... 100	34 530	FENG-100-100-KF
	10 ... 160	34 523	FENG-80-160-KF	10 ... 160	34 531	FENG-100-160-KF
	10 ... 200	34 524	FENG-80-200-KF	10 ... 200	34 532	FENG-100-200-KF
	10 ... 250	34 525	FENG-80-250-KF	10 ... 250	34 533	FENG-100-250-KF
	10 ... 320	34 526	FENG-80-320-KF	10 ... 320	34 534	FENG-100-320-KF
	10 ... 400	34 527	FENG-80-400-KF	10 ... 400	34 535	FENG-100-400-KF
	10 ... 500	34 528	FENG-80-500-KF	10 ... 500	34 536	FENG-100-500-KF


Bestellangaben – Führungseinheiten für variable Hübe				Datenblätter → Internet: feng	
	für Ø [mm]	Hub [mm]	mit Kugelumlaufführung Teile-Nr. Typ	mit Gleitführung Teile-Nr. Typ	
	32	10 ... 500	34 487 FENG-32-...-KF	34 481	FENG-32-...
	40	10 ... 500	34 488 FENG-40-...-KF	34 482	FENG-40-...
	50	10 ... 500	34 489 FENG-50-...-KF	34 483	FENG-50-...
	63	10 ... 500	34 490 FENG-63-...-KF	34 484	FENG-63-...
	80	10 ... 500	34 491 FENG-80-...-KF	34 485	FENG-80-...
	100	10 ... 500	34 492 FENG-100-...-KF	34 486	FENG-100-...

Normzylinder DNCB, ISO 15552

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	543 867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	543 869	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	543 870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
Stecker M8x1, 3-polig	0,3		543 871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D		
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	543 873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	543 862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543 863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	543 872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24
Öffner						
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafet	Kabel, 3-adrig	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24

Bestellangaben – Verbindungsleitungen					Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Bestellangaben – Nutabdeckung für T-Nut				Teile-Nr.	Typ
	Montage	Länge			
	einsetzbar	2x 0,5 m		151 680	ABP-5-S